



- Le choix des organes de commande et de sécurité (1 à 7) sont à définir avant la réalisation du génie civil
 - Tubes prévu par le M. O. pour les options


- ☐ 1 Alim.générale 230V 3x2,5mm² (500W)
tube PE diam. 20mm
- ☐ 2 Liaison avec un potelet ou une borne
tube PE diam. 40mm
- ☐ 3 Commande extérieur
tube PE diam. 40mm
- ☐ 4 Boucle d'induction "entrée"
tube PE diam. 20mm
- ☐ 5 Boucle d'induction "sécurité"
tube PE diam. 20mm
- ☐ 6 Boucle d'induction "sortie"
tube PE diam. 20mm
- ☐ 7 Liaison de la lyre électromagnétique
tube PE diam. 20mm



☐ Lyre standard (en option)



☐ Lyre articulée (en option)




☐ Lyre électromagnétique (en option)

B1 et B2) Boucle d'induction de sortie ou entrée (en option)
 B) Boucle d'induction de sécurité (en option)


☐ LD
Lisse à droite

☐ LG
Lisse à gauche




Sens de passage ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ↕

Dimension des boucles d'induction [mm]				
Dimension X	Dimension Y	B1	B2	B3
1000	500	☐	☐	☐
2000	1000	☐	☐	☐
3000	1500	☐	☐	☐
Boucle en 8				
4000	1000	☐	☐	☐
5000	1250	☐	☐	☐



Les tubes arrivent au centre du socle et les câbles dépassent de celui-ci de 1,5m.



Standard (ST)
Lisse centrée

RIEDER
Systems

Schéma d'implantation

N°: 10-20-06-SI001-F Date: 02.06.2015 Ech: 1:40

Type d'installation:

Barrière levante automatique

Type BL52

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
 www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch